

Highline® Classic | K-3519-T

Toilette allongée deux pièces, 1,0 gal/chasse

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Équipé avec Sloan FLUSHMATE® - Sloan® Valve Company
- Levier de chasse Polished Chrome
- Verrous de couvercle de réservoir inclus
- 1,0 g/chasse (3,8 l/chasse).
- Siphon entièrement émaillé 57 mm (2 1/4 po)
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Articles combinés inclus

- K-4304 Cuvette de toilette allongée
- K-4484-T Réservoir de toilette, 1,0 gal/chasse

Produits et accessoires recommandés

K-5588 Siège de toilette allongé désodorisant

K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas

K-4108 Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Pressure Lite
Débit de la chasse d'eau:	1.0 gpf (3.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-3/16" (55 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	11-1/2" x 9-1/2" (292 mm x 241 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-3/4" (146 mm)





Installation

- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

