



Wellworth® Classic | 3531-T

Toilette allongée deux pièces de 1,0 gal/chasse)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|------|-------------|
| ■ 96 | Biscuit |
| ■ 7 | Black Black |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 23:02 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.
Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Produits et accessoires recommandés

K-5588 Siège de toilette allongé désodorisant
K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas
K-4108 Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Pressure Lite
Débit de la chasse d'eau:	1.0 gpf (3.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Taille du siphon:	2-1/4" (57 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	11-1/2" x 9-1/2" (292 mm x 241 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-5/8" (143 mm)

Articles combinés inclus

- K-4303 Cuvette de toilette allongée
- K-4484-T Réservoir de toilette, 1,0 gal/chasse



Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

