

Vault™ | K-3840-1

Évier de bar de 15 po à installation sur surface/en sous-surface

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 18 po (457 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Trou unique pour robinet
- La boîte comprend : Évier, quincaillerie d'installation, gabarit de découpe
- Un trou de robinet



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA permits a parallel approach to wet bars.



ASME A112.19.3/CSA B45.4

ADA

ICC/ANSI A117.1

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-7/16" (37 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	18" (457 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	12-1/4" (311 mm)
Largeur du bassin:	9-9/16" (243 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge





Installation

- Installation sur surface ou en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

