

## Highline® | K-3889

Toilette allongée deux pièces de 1,28 gal/chasse

### Fonctionnalités

- Design deux pièces
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- Levier de chasse à gauche Polished Chrome
- Combinaison composée de la cuvette et du réservoir de toilette
- Admissible aux remises aux consommateurs dans certaines municipalités
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- La cartouche Class Five® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

- |    |             |
|----|-------------|
| 0  | White       |
| 96 | Biscuit     |
| 7  | Black Black |



## Codes/normes

*Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.*

*Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.*

*Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.*



ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

## Produits et accessoires recommandés

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette

1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

K-23726 Traitement pour drains

K-9379 Levier de déclenchement

K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas

K-4639-RL Siège de toilette à devant arrondi ReadyLatch® Quiet-Close™

K-4636-RL Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


## Informations techniques

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Plomberie brute:                 | 10"                            |
| Type de chasse d'eau:            | Class Five                     |
| Débit de la chasse d'eau:        | 1.28 gpf (4.8 lpf)             |
| Forme de la cuvette:             | Allongée                       |
| Trous de fixation du siège:      | 5-1/2" (140 mm)                |
| Sortie d'évacuation:             | Plancher                       |
| Taille du siphon:                | 2-1/8" (54 mm)                 |
| Type de siphon:                  | Exposé                         |
| Taille de la surface de l'eau:   | 11-3/8" x 8" (289 mm x 203 mm) |
| Du rebord à la surface de l'eau: | 5-3/8" (137 mm)                |

## Articles combinés inclus

- K-4373 Cuvette de toilette allongée
- K-4467 Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse





## Installation

- Plomberie brute de 10 po (254 mm)
- Installation rapide à trois boulons
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

