

Devonshire® | K-394-4

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Comprend un drain escamotable en métal avec pièce de raccordement de 32 mm (1 1/4 po)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Se coordonne avec les robinets, accessoires et accessoires de douche Devonshire pour compléter votre salle de bain



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| PB | Vibrant Polished Brass |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-7/8" (149 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

Matériel


- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation
- Raccords à déconnexion rapide pour faciliter l'installation
- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Déployé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

