

Wellworth® | K-3988-RA

Toilette allongée deux pièces à chasse double

Fonctionnalités

- Design deux pièces
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Levier de déclenchement emboîté à droite offrant le choix entre une chasse de 1,1 ou de 1,6 gallons par chasse
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- S'agence aux autres produits de la collection Wellworth
- Combinaison composée de la cuvette et du réservoir de toilette
- Technologie de chasse double permettant de choisir entre une chasse complète ou partielle
- Admissible aux remises aux consommateurs dans certaines municipalités



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1
EPA WaterSense®

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	1.1 or 1.6 gpf (4.2 or 6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	11-1/4" x 8-1/4" (286 mm x 210 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-1/4" (133 mm)

Articles combinés inclus

- K-4198 Cuvette de toilette allongée
- K-4458-RA Réservoir de toilette à chasse double


Produits et accessoires recommandés

- 1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette
- 1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po
- K-23726 Traitement pour drains
- K-9236 Levier de déclenchement à chasse double, à droite
- K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas
- K-4636-RL Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Siège vendu séparément
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Installation rapide à trois boulons

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

