

Wellworth® | K-3998-RA

Toilette allongée deux pièces de 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- Design deux pièces
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Levier de déclenchement à droite en Polished Chrome
- Combinaison composée de la cuvette et du réservoir de toilette
- S'agence aux autres produits de la collection Wellworth
- Le robinet de chasse à cartouche de KOHLER utilise la force naturelle de la gravité et optimise la performance de chasse d'eau
- Admissible aux remises aux consommateurs dans certaines municipalités
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- La cartouche Class Five® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	11-1/4" x 8-1/4" (286 mm x 210 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-1/4" (133 mm)

Articles combinés inclus

- K-4467-RA Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse
- K-4198 Cuvette de toilette allongée


Produits et accessoires recommandés

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette
1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po
K-23726 Traitement pour drains
K-9379 Levier de déclenchement
K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas
K-4636-RL Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Installation rapide à trois boulons
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45°.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

