San Souci® | K-4007

Toilette à devant arrondi monopièce, 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette à devant arrondi offre une solution idéale pour les petites salles de bains et salles d'eau
- Design épuré.
- Levier de déclenchement à gauche en chrome poli
- Comprend un siège Quiet-Close™ Reveal™
- Le modèle de cartouche facile à purger nécessite moins de force à actionner qu'un clapet de 3 po (76 mm) et possède 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions causant l'usure, la déchirure, le rétrécissement et l'enflure.
- Admissible aux remises aux consommateurs dans certaines municipalités
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	0	White
	96	Biscuit
	NY	Dune
	95	Ice Grey
	7	Black Black

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 07:55 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	AquaPiston
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	À devant arrondi
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	9-1/4" x 6-3/4" (235 mm x 171 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	6-5/16" (160 mm)

Produits et accessoires recommandés


- 1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette
- 1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po
- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-9176 Levier de declenchement
- K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas
- K-75758-RL Siège de toilette à devant arrondi ReadyLatch® Quiet-Close™ avec veilleuse

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 07:55 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Tuyau d'alimentation vendu séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.
Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 07:55 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.