

## Mach® WAVE | K-40TD00N10-RF

Robinet de chasse pour modernisation de toilette sans contact, à alimentation CC, 4,8 l/chasse (1,28 gal/chasse)

### Fonctionnalités

- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- La distance de déclenchement est réglée en usine
- Résistance à la chloramine et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Conçu pour des rendements optimaux avec les accessoires commerciaux KOHLER®
- Le filtre de 125 microns protège les composants internes
- Aucun réglage de volume de chasse externe n'assure la conservation de l'eau
- Sentinelle d'évacuation automatique 24 heures conservant la fraîcheur du siphon
- Le mécanisme de surpassement permet d'utiliser le robinet de chasse manuellement, même en cas de panne de courant
- Comprend des piles alcalines AA 1,5 V
- Moins de robinet d'arrêt et de pièce de raccordement.
- Technologie brevetée de piston pour une précision supérieure du volume de chasse



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ CP Polished Chrome



## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ASME A112.18.1/CSA B125.1  
ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC

## Technologie

- Le robinet de chasse se déclenche à l'aide d'un mouvement de la main au niveau du capteur infrarouge électronique avec technologie WAVE

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

## Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume

## Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale: 25 psi (172.4 kPa)  
Débit minimal: 25 gpm (94.6 l/min)


## Matériel

- Construction en laiton avec finition Polished Chrome durable

## Produits et accessoires recommandés

1421939 Trousse de rallonge  
1509698 Assemblage, manomètre Fv, 1/8 po  
K-23723 Nettoyant pour robinet





## Installation

- Destiné aux installations de toilette avec raccord supérieur de couplage de 1 1/2 po (38 mm)

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

