

Mach® WAVE | K-40TD00R10

Robinet de chasse de toilette sans contact, à alimentation CC, 6,0 l/chasse (1,6 gal/chasse)

Fonctionnalités

- 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse)
- La distance de déclenchement est réglée en usine
- Résistance à la chloramine et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Conçu pour des rendements optimaux avec les accessoires commerciaux KOHLER®
- Le filtre de 125 microns protège les composants internes
- Reniflard à contrepression élevée
- Sa butée de blocage lui offre une protection contre le vandalisme
- Aucun réglage de volume de chasse externe n'assure la conservation de l'eau
- Sentinelle d'évacuation automatique 24 heures conservant la fraîcheur du siphon
- Le mécanisme de surpassement permet d'utiliser le robinet de chasse manuellement, même en cas de panne de courant
- Comprend des piles alcalines AA 1,5 V
- Technologie brevetée de piston pour une précision supérieure du volume de chasse



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale: 25 psi (172.4 kPa)

Débit minimal: 25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Construction en laiton avec finition Polished Chrome durable

Produits et accessoires recommandés

1421939 Trousse de rallonge

1509698 Assemblage, manomètre Fv, 1/8 po

K-23723 Nettoyant pour robinet

Technologie


- Le robinet de chasse se déclenche à l'aide d'un mouvement de la main au niveau du capteur infrarouge électronique avec technologie WAVE

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



*10-3/4" (273 mm) minimum with a
6" (152 mm) critical level above the fixture



Installation

- Destiné aux installations de toilette avec raccord supérieur de couplage de 1 1/2 po (38 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

