

## Mach® WAVE | K-40TH00V10

Robinet de chasse de toilette sans contact, alimenté par HES, 3,5 gal/chasse (13,2 l/chasse)

### Fonctionnalités

- 13,2 l/chasse (3,5 gal/chasse)
- La distance de déclenchement est réglée en usine
- Résistance à la chloramine et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Conçu pour des rendements optimaux avec les accessoires commerciaux KOHLER®
- Le filtre de 125 microns protège les composants internes
- Reniflard à contrepression élevée
- Sa butée de blocage lui offre une protection contre le vandalisme
- Aucun réglage de volume de chasse externe n'assure la conservation de l'eau
- Sentinelle d'évacuation automatique 24 heures conservant la fraîcheur du siphon
- Le mécanisme de surpassement permet d'utiliser le robinet de chasse manuellement, même en cas de panne de courant
- Alimenté par une cellule énergétique hybride de 875 000 cycles ou 30 ans, en s'appuyant sur une moyenne de 72 utilisations par jour
- Technologie brevetée de piston pour une précision supérieure du volume de chasse



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ CP Polished Chrome



## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC

## Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale: 25 psi (172.4 kPa)  
Débit minimal: 25 gpm (94.6 l/min)

## Matériel

- Construction en laiton avec finition Polished Chrome durable

## Produits et accessoires recommandés

1421939 Trousse de rallonge  
1509698 Assemblage, manomètre Fv, 1/8 po  
K-23723 Nettoyant pour robinet

## Technologie


- Le robinet de chasse se déclenche à l'aide d'un mouvement de la main au niveau du capteur infrarouge électronique avec technologie WAVE

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



\*10-3/4" (273 mm) minimum with a  
6" (152 mm) critical level above the fixture



## Installation

- Destiné aux installations de toilette avec raccord supérieur de couplage de 1 1/2 po (38 mm)

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

