Mach® WAVE | K-40UD00G20

Robinet de chasse d’urinoir sans contact, à alimentation CC, 1,9 l/chasse (0,5 gal/chasse)

Fonctionnalités

- 0.5 g/chasse (1.9 l/chasse)
- La distance de déclenchement est réglée en usine
- Résistance à la chloramine et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Conçu pour des rendements optimaux avec les accessoires commerciaux KOHLER®
- Le filtre de 125 microns protège les composants internes
- Reniflard à contrepression élevée
- Sa butée de blocage lui offre une protection contre le vandalisme
- Aucun réglage de volume de chasse externe n’assure la conservation de l’eau
- Sentinelle d’évacuation automatique 24 heures conservant la fraîcheur du siphon
- Le mécanisme de surpassement permet d’utiliser le robinet de chasse manuellement, même en cas de panne de courant
- Comprend des piles alcalines AA 1,5 V
- Technologie brevetée de piston pour une précision supérieure du volume de chasse



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP Polished Chrome

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-04-2026 08:00 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.
Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
EPA WaterSense®
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Construction en laiton avec finition Polished Chrome durable

Produits et accessoires recommandés

- 1421939 Trousse de rallonge
- 1509698 Assemblage, manomètre Fv, 1/8 po
- K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires optionnels

- GP1118986 TROUSSE D'EXTENSION DE ROBINET DE CHASSE
- K-10313 Trousse de plomberie brute de robinet de chasse, 12 po

Technologie


- Le robinet de chasse se déclenche à l'aide d'un mouvement de la main au niveau du capteur infrarouge électronique avec technologie WAVE

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-04-2026 08:00 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Destiné aux installations d'urinoir avec raccord de couplage supérieur de 0,75 po (19 mm).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-04-2026 08:00 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER