



Anglesey™ | K-4388

Cuvette de robinet de chasse à raccord supérieur avec siège intégré, à fixer au sol

Fonctionnalités

- Raccord supérieur de 1,5 po (38 mm).
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Plomberie brute de 4-1/2 po (114 mm)
- Comprend un siège intégral, un arrière incliné et un orifice de sortie mural



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 21:39 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Type d'installation:	Montage au sol
Plomberie brute:	4.5"
Type de chasse d'eau:	Évacuation siphonique
Débit de la chasse d'eau:	1.6 gpf (6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Taille du siphon:	2-1/2" (63 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	11" x 9-1/2" (279 mm x 241 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-1/4" (133 mm)


Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	25 gpm (94.6 l/min)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Conçu pour une utilisation dans les prisons et les établissements de santé mentale. Pas d'anti-ligature.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

