

Loure® | K-45215-G

Pomme de douche à fonction unique, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Pomme de douche à fonction simple avec 48 buses translucides
- Diamètre de pulvérisation de 114 mm (4,5 po)
- Débit maximal de 6,6 l/min (1,75 gal/min)
- Complète les robinets et accessoires Loure



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| SN | Vibrant Polished Nickel |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 1.75 gpm (6.6 l/min)
pomme de douche:

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet
K-14679 Bras de douche et bride, 7 1/2 po


Technologie

- La technologie d'injection d'air Katalyst® injecte de l'air dans l'eau, créant ainsi de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur
- Bras de douche et bride vendus séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec les vannes de compensation automatiques avec la capacité nominale de 1,5 gallon/min (5,7 l/min) ou moins.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

