

Taut® | K-46028-4

Robinet-commercial à un trou

Fonctionnalités

- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Aérateur économiseur d'eau à l'épreuve du vandalisme
- Sa poignée à levier unique permet à la fois d'ouvrir et de fermer l'eau et de régler la température
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Sans drain à grille, trou de tige de levage, tige de levage



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 3-15/16" (100 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation à un trou (plaque de rosace vendue séparément).
- Conduites d'alimentation flexibles préalablement fixées simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Conformité à l'ADA pour les poignées seulement.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

