

San Souci® | K-5172-HC

Toilette allongée compacte monopièce avec cordon et siphon dissimulés, 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette allongée compacte offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'une cuvette à devant arrondi
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Levier de chasse à gauche Polished Chrome
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- La conception avec cordon dissimulé permet de cacher les cordons du siège bidet
- La cartouche AquaPiston® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
- Comprend un tuyau d'entrée d'eau de bidet
- La conception de cordon dissimulé dissimule les cordons de siège de bidet (siège de bidet vendu séparément)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale: 15 psi (103.4 kPa)

Débit minimal: 1 gpm (3.8 l/min)

Produits et accessoires recommandés

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette

1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

K-26132-CSP Siège de toilette pour bidet allongé

K-9171-L Levier de déclenchement


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	AquaPiston
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	10-3/4" x 7-1/2" (273 mm x 191 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-3/8" (137 mm)





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

