

San Souci® | K-5172-RA

Toilette allongée compacte monopièce avec siphon dissimulé, 4,85 l/chasse (1,28 gal/chasse)

Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette allongée compacte offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'une cuvette à devant arrondi
- Design épuré.
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Le siphon dissimulé et les capuchons de boulons à bas profil Clean Caps® facilitent le nettoyage et améliorent le design
- Comprend un siège Quiet-Close™ Reveal™
- Levier de déclenchement à droite en Polished Chrome
- Le modèle de cartouche facile à purger nécessite moins de force à actionner qu'un clapet de 3 po (76 mm) et possède 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions causant l'usure, la déchirure, le rétrécissement et l'enflure.
- Admissible aux remises aux consommateurs dans certaines municipalités
- Le couvercle et le siège compacts allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Produits et accessoires recommandés

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette

1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

K-23726 Traitement pour drains

K-9171-R Levier de déclenchement

K-4108 Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

K-30780 Siège de toilette allongé Quiet-Close™


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	AquaPiston, Class Five
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	10-3/4" x 7-1/2" (273 mm x 191 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-3/8" (137 mm)





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Tuyau d'alimentation vendu séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

