

Steward® | K-5244-ET

Urinoir mi-hauteur à grand débit, 0,125 gal/chasse, raccord supérieur

Fonctionnalités

- La conception révolutionnaire de l'entonnoir élimine pratiquement les éclaboussures
- Le répartiteur de chasse conçu par KOHLER rince avec succès la paroi arrière inversée, les côtés et l'avant de la cuvette de l'urinoir pour une expérience client plus sanitaire et sécuritaire
- Consommation ultra faible. Utilise 0,47 gpc (0,125 gal/chasse)
- Raccord supérieur de 0,75 po (19 mm).
- Comprend une crépine amovible, un raccord d'orifice de sortie de 2 po, un support de montage universel et des étriers
- Offre des économies en eau de 80 % en comparaison aux urinoirs standard de 1,0 gal/chasse
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.
- Urinoir de lavage
- 0,125 gal/chasse (0,47 l/chasse).
- Bordure allongée de 397 mm (15 5/8 po).



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|---|-------------|
| 0 | White |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ADA

ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Taille du raccord: Inlet, Dessus

Type de siphon: Dissimulé

Débit de la chasse d'eau: 0.125 gpf (0.5 lpf)

Conçu pour une utilisation hors de l'eau lorsqu'il est installé avec un robinet de chasse à faible consommation d'eau.

Matériel


- Porcelaine vitrifiée
- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-4929 Billes d'entretien pour urinoir sans eau

K-76317 Robinet de chasse d'urinoir, 0,47 l/chasse
(0,125 gal/chasse)

Installation

- 29 5/8 x 15 x 15 5/8 po (HLP)
- Grande empreinte recouvrant l'empreinte murale de l'ancien urinoir

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

