

Veer® | K-5266-8

Lavabo de salle de bain sur colonne rectangulaire, 24 po

Fonctionnalités

- Amplement d'espace sur la plateforme latérale pour les articles de toilette
- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- La combinaison se compose de la cuvette et de la colonne



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|---|-------------|
| 0 | White |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	14-7/8" (378 mm)
Largeur du bassin:	12-5/8" (321 mm)
Profondeur du bassin:	6-3/8" (162 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Articles combinés inclus

- K-5248-8 Lavabo de salle de bain sur colonne de 24 po, carré
- K-5246 Colonne de lavabo

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-7605-P Paire de tuyaux d'alimentation à angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt, poignée en croix et tuyau vertical recuit


K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Colonne de lavabo

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

