



Strive® | K-5286

Évier de cuisine simple en sous-surface de 24 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 27 po (686 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous de celui-ci.
- La boîte comprend : Évier, support d'évier, quincaillerie d'installation, gabarit de découpe
- Quincaillerie d'installation comprise
- Coins arrondis 10 mm pour un nettoyage facile.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ NA Stainless Steel



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:39 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-3/4" (95 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	27" (686 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	22-1/4" (565 mm)
Largeur du bassin:	16-1/2" (419 mm)
Profondeur du bassin:	9-5/16" (237 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 16

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon




K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

