



Strive® | K-5287

Évier de bar en sous-surface, 15 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 18 po (457 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous de celui-ci.
- Comprend le support d'évier et la quincaillerie d'installation.
- Coins arrondis 10 mm pour un nettoyage facile.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:39 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA permits a parallel approach to wet bars.



ASME A112.19.3/CSA B45.4

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-11/16" (94 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	18" (457 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	13-1/4" (337 mm)
Largeur du bassin:	13-1/4" (337 mm)
Profondeur du bassin:	9-5/16" (237 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 16

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon


K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

