

Strive® | K-5417

Évier de cuisine champêtre simple de 29 1/2 po en sous-surface

Fonctionnalités

- Convient aux bases d'armoire d'au moins 762 mm (30 po) pouvant accueillir un évier à tablier
- Cuvette simple de taille moyenne
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Le tablier Self-Trimming® recouvre l'avant de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats
- Le placement du drain arrière augmente l'espace de rangement sous l'évier
- La boîte comprend : Évier, quincaillerie d'installation, gabarit de découpe
- Comprend un support d'évier
- Coins arrondis 10 mm pour un nettoyage facile.



Durabilité



CONTIENT 85% DE
MATÉRIAU RECYCLÉ

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-3/4" (95 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	30" (762 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	26-1/2" (673 mm)
Largeur du bassin:	17-3/16" (437 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 16

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine


K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les brides de bordure latérales de 19 mm (3/4 po) sont soutenues sans utiliser la pince. Consultez le guide d'installation pour plus d'instructions.

