

Dexter™ | K-5452-ER

Urinoir mi-hauteur à grand débit, 0,125 gal/chasse, raccord arrière

Fonctionnalités

- Urinoir de lavage
- Raccord arrière de 19 mm (0,75 po).
- 1 pinte ou 0,125 gallon/chasse (0,47 litre/chasse)
- Comprend des orifices d'entrée et de sortie et des supports
- Comprend des murs antiéclaboussures
- Rebord allongé de 375 mm (14 3/4 po)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ADA

ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Taille du raccord: Inlet, Arrière

Type de siphon: Exposé

Débit de la chasse d'eau: 0.125 gpf (0.5 lpf)

Conçu pour une utilisation hors de l'eau lorsqu'il est installé avec un robinet de chasse à faible consommation d'eau.

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

