

Prolific® | K-5540

Évier de cuisine simple en sous-surface de 838 mm (33 po)

Fonctionnalités

- Cuve unique
- Profondeur de 11 po offrant un espace de travail spacieux
- Comprend une planche à découper en bambou, deux paniers à grille multi-usages, un bac à vaisselle, une passoire et un bassin
- Trois rebords gradués dans la cuvette vous permettent de placer les accessoires à la hauteur que vous préférez
- Les accessoires s'empilent et de glissent sur divers rebords pour une disposition personnalisée
- Cuvette en forme de cône biseauté versant dans le drain pour disposer facilement des débris
- Planche à découper de taille moyenne (10 po x 16 po) comprise avec l'évier – couvre 1/3 de l'évier
- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po (914 mm)
- Également disponible : Planche à découper grande taille 21 po x 16 po – couvre les 2/3 de l'évier
- Quincaillerie d'installation comprise



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-3/4" (94 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	31-1/2" (800 mm)
Largeur du bassin:	16-1/2" (419 mm)
Profondeur du bassin:	10" (254 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-23726 Traitement pour drains


K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

