

Bellera® | K-560

Robinet d'évier de cuisine rétractable avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet à la pulvérisation Sweep® en passant par la technologie Boost.
- La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton
- Le jet Sweep® crée une lame d'eau puissante et large pour un nettoyage supérieur
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- La technologie ProMotion®, comprenant un tuyau tressé et un joint à rotule légers et silencieux, rend la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Le bec à arche élevée offre un plus grand dégagement pour remplir des casseroles et pour le nettoyage
- La poignée unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Le système de fixation sécuritaire DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------------|
| CP | Polished Chrome |
| VS | Vibrant Stainless |



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ASME A112.18.3

NSF/ANSI/CAN 372

NSF/ANSI/CAN 61

DOE - Energy Policy Act 1992

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 7-7/8" (200 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)


Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation à un ou à trois trous (plaque à rosace comprise).
- Conduites flexibles et anneau d'installation simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

