

Whitehaven® | K-5665

Évier de cuisine champêtre simple en sous-surface de 23 1/2 po

Fonctionnalités

- Convient aux bases d'armoire d'au moins 610 mm (24 po) pouvant accueillir un évier à tablier frontal
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Le tablier Self-Trimming® recouvre l'avant de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
FF	Sea Salt
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black
TRF	Truffle
17	Teal
34	Fresh Green
42	Aspen Green



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	24" (610 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	18-13/16" (477 mm)
Largeur du bassin:	18-1/16" (459 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
-

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-8395 Support d'évier de fond en acier inoxydable pour évier à tablier frontal, 24 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge


K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain central
- Comprend des gabarits de découpage
- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

