

Underscore® | K-5715-W1

Baignoire encastrée, 65 1/2 po x 35 3/4 po, avec surface chauffante Bask®

Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- Soutien lombaire intégral
- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	47" x 26-1/4" (1193 mm x 666 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	61-3/16" x 28-3/8" (1554 mm x 721 mm)
Profondeur de l'eau:	17-9/16" (446 mm)
Capacité en eau:	85.5 gal (323.7 L)
Charge minimale au sol:	52.1 lbs/ft²
Poids:	96 lbs (43.5 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

K-883 Trousse d'installation en sous-surface pour baignoires Underscore® K-5715/K-5716

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Surface chauffante: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W



Garantie

Visitez le site [Web](#) pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7272)

Recommended Faucet Location



Recommended Faucet Hole Location



Installation

- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).
- Drain central
- Montage en surface ou en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

