

PureWash® M250 | K-5724

Siège de toilette allongé à fonction de bidet manuelle

Fonctionnalités

- Tube unique pour le nettoyage à l'eau à température ambiante
- Réglage de la position et de la pression du jet d'eau à l'aide de la poignée latérale pratique
- Le tube autonettoyant effectue automatiquement un cycle de rinçage après chaque utilisation
- Poignée de commande manuelle sans pile ni alimentation électrique
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- La fonction Quick-Release™ permet d'enlever facilement le siège de toilette pour en faciliter le nettoyage.
- Quincaillerie Quick-Attach® pour une installation rapide et sécuritaire
- Les butoirs Grip-Tight maintiennent fermement le siège en place.
- Siège ergonomique profilé pour un confort d'utilisation
- Convient à la plupart des toilettes allongées



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Non applicable

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Type de forme de siège:	Allongée
Devant du siège:	Devant fermé
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)


Matériel

- Fabriqué en plastique
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Nécessite le raccordement à la conduite d'alimentation en eau de la toilette. Tous les tuyaux et raccords sont inclus

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
AVERTISSEMENT : Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Ne pas connecter ce dispositif à une alimentation en eau dont la température maximale dépasse 104 °F (40 °C).

Connecter seulement le siège à une arrivée d'eau froide fournissant de l'eau d'une qualité d'eau potable à une pression de 20 (139 kPa) à 80 psi (551 kPa).

Placez le réceptacle à au moins 152 mm (6 po) au-dessus du plancher et dans un rayon de 813 mm (32 po), mesurée 51 mm (2 po) de rebord de la cuvette.

