

Bakersfield™ | K-5832-5U

Évier de cuisine simple en sous-surface de 31 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 838 mm (33 po).
- Cuve unique
- Profondeur de 8 po (203 mm).
- Cinq grands trous pour robinet
- Les grands trous facilitent l'installation des robinets et des accessoires.
- Drain et crépine d'évier vendus séparément.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	5
Taille du ou des trous du robinet:	2-3/8" (60 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	33" (838 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	27" (686 mm)
Largeur du bassin:	15" (381 mm)
Profondeur du bassin:	8" (203 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-6517 Support d'évier en acier inoxydable,
25 po x 12 3/4 po

1411886 Trousse de montage en sous-surface 23 po

K-23726 Traitement pour drains

K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon


K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge





Installation

- Trousse d'installation en sous-surface non comprise
- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les trous de robinet dans l'appareil à montage sous plan sont surdimensionnés à 2-3/8 po (60 mm). Percez les trous de robinet dans le comptoir selon l'installation préliminaire du raccord.

