

Mayfield™ | K-5964-3

Évier de cuisine simple, à installation sur surface, de 25 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 27 po (686 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 197 mm (7,75 po).
- Trois trous de robinet.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	27" (686 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	22" (559 mm)
Largeur du bassin:	15" (381 mm)
Profondeur du bassin:	7-3/4" (197 mm)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 23-3/4" x 20-3/4" (603 mm x 527 mm) with 1" (25 mm) radius corners

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®


Produits et accessoires recommandés

- K-6003 Support d'évier en acier inoxydable, 19 po x 12 1/2 po
- K-23726 Traitement pour drains
- K-23725 Nettoyant pour fonte
- K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
- K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge
- K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon
- K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

