



# Mayfield™ | K-5964-4

Évier de cuisine simple, à installation sur surface, de 25 po

## Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 27 po (686 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 197 mm (7,75 po).
- Trois trous de robinet et un trou d'accessoire à droite



## Durabilité



## Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
7-29-2026 19:51 - US-CA

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**

## Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de trous sur le tablier:        | 4                                                                                                   |
| Taille du ou des trous du robinet:     | 1-3/8" (35 mm)                                                                                      |
| Centre(s):                             | 8" (203 mm)                                                                                         |
| Diamètre du trou de drainage:          | 3-5/8" (92 mm)                                                                                      |
| Largeur minimale de l'armoire de base: | 27" (686 mm)                                                                                        |
| Configuration du bassin:               | Bol simple                                                                                          |
| Longueur du bassin:                    | 22" (559 mm)                                                                                        |
| Largeur du bassin:                     | 15" (381 mm)                                                                                        |
| Profondeur du bassin:                  | 7-3/4" (197 mm)                                                                                     |
| Gabarit de découpe:                    | Encastrable/Montage par le haut, 23-3/4" x 20-3/4" (603 mm x 527 mm) with 1" (25 mm) radius corners |

## Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

## Produits et accessoires recommandés

K-6003 Support d'évier en acier inoxydable, 19 po x 12 1/2 po

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge


K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Installation

- Installation sur surface

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

