

K-6284

Système de réservoir et support mural de 2 x 6 po

Fonctionnalités

- Robuste cadre d'acier
- Réservoir isolé pour éviter le suintement.
- La grande ouverture de plaque d'actionneur de chasse d'eau peut être retirée pour accéder facilement au réservoir intérieur.
- Hauteur réglable qui permet d'installer la cuvette à une distance de 15 3/8 à 28 1/2 po (391 à 724 mm) du plancher.
- L'actionneur à chasse double permet de choisir entre 0,8 ou 1,6 gal/chasse (3 ou 6 l/chasse).
- Technologie de chasse double permettant de choisir entre une chasse complète ou partielle
- Technologie de chasse double permettant de choisir entre une chasse complète ou partielle
- Admissible aux remises aux consommateurs dans certaines municipalités



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.6.2

ASME A112.19.5/CSA B45.15

ASSE 1002/ASME A112.1002/CSA B125.12

EPA WaterSense®

Informations techniques

Type d'installation:	Au mur
Plomberie brute:	Non applicable"
Débit de la chasse d'eau:	0.8 or 1.6 gpf (3.0 or 6.0 lpf)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	15 psi (103.4 kPa)
Débit minimal:	1 gpm (3.8 l/min)

Produits et accessoires recommandés


K-6291 Tuyau d'évacuation en fonte, 2 x 6 po, pour toilette au mur

K-31539 Toilette allongée et compacte, au mur, à chasse double

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Cadre de support en acier robuste installé sur des montants de 51 mm x 152 mm (2 po x 6 po) derrière le mur. Voir le guide d'installation et la vidéo d'installation pour des renseignements détaillés
- Lorsqu'il est installé selon les instructions d'installation de Kohler, le système de réservoir encastré et de support KOHLER peut supporter jusqu'à 226,8 kg (500 lb) sans être endommagé
- Tuyau d'alimentation vendu séparément
- Nécessite une trousse de boîte électrique lors de l'association du siège bidet à la cuvette (vendue séparément)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'installation requiert un cadre de 2x6.

Installez le réservoir dans le mur et le système de support dans une ouverture murale de 140 mm (5 1/2 po) x 483 mm (19 po) x (1 270 mm) 50 po minimum.

La température maximale de l'eau ne doit pas dépasser 80 °F (26,7 °C).

