

## Sunstruck® | K-6369-W1

Baignoire autoportante ovale, 65 1/2 x 35 1/2 po, avec surface chauffante Bask® et voile cannelé

### Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- Conception autoportante pour un centre d'attraction percutant dans votre salle de bains
- Profondeur de 406 mm (16 po) pour une expérience d'immersion complète
- Soutien lombaire intégral
- Surface inférieure texturée
- Le rebord large sur un côté est idéal pour un robinet ou une douchette à montage en surface
- Voile cannelé



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

0 White



## Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124  
UL 1795  
CSA C22.2 No. 218.2  
cUL Listed  
UL Listed

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Emplacement du drain:            | Au centre                             |
| Diamètre du trou de drainage:    | 2-1/4" (57 mm)                        |
| Zone inférieure de la baignoire: | 45-3/4" x 24-7/8" (1162 mm x 632 mm)  |
| Zone supérieure de la baignoire: | 54-7/8" x 29-3/16" (1394 mm x 741 mm) |
| Profondeur de l'eau:             | 15-3/4" (400 mm)                      |
| Capacité en eau:                 | 72.6 gal (274.8 L)                    |
| Charge minimale au sol:          | 40.4 lbs/ft <sup>2</sup>              |
| Poids:                           | 110 lbs (49.9 kg)                     |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains  
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches  
K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

## Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
  - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
  - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau

## Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Surface chauffante: 120 V, 15 A, 60 Hz

## Caractéristiques des composants électriques

Surface chauffante: 120 V, 1.1 A, 50/60 Hz, 65 W



## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*




No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-37383)

□ Recommended Faucet Location



**Recommended Faucet Hole Location**



## Installation

- Drain central
- Autoportantes
- Les drains PureFlo™ ne sont pas recommandés pour l'installation de robinets à montage en surface.

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

