

Porto Fino™ | K-6565

Évier de bar simple, installation sur surface/en sous-surface, 18 1/2 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 533 mm (21 po)
- Cuvette simple ronde
- Profondeur de 8 po (203 mm).



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
FF	Sea Salt
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black
TRF	Truffle
17	Teal
34	Fresh Green
42	Aspen Green



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA permits a parallel approach to wet bars.



ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	21" (533 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	15" (381 mm)
Largeur du bassin:	15" (381 mm)
Profondeur du bassin:	8" (203 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte


K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation sur surface ou en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

