

Northland™ | K-6579-1

Évier de bar simple à installation sur surface, 15 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 381 mm (15 po)
- Cuve unique
- Profondeur de 7 po
- Trou unique pour robinet



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA permits a parallel approach to wet bars.



ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	15" (381 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	9-1/4" (235 mm)
Largeur du bassin:	12" (305 mm)
Profondeur du bassin:	7" (178 mm)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 14-1/4" x 14-1/4" (362 mm x 362 mm) with 1" (25 mm) radius corners

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte




K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

