

Northland™ | K-6579-2

Évier de bar simple à installation sur surface, 15 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 381 mm (15 po)
- Cuve unique
- Profondeur de 7 po
- Deux trous de robinet



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA permits a parallel approach to wet bars.



ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques


Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	2
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	15" (381 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	9-1/4" (235 mm)
Largeur du bassin:	12" (305 mm)
Profondeur du bassin:	7" (178 mm)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 14-1/4" x 14-1/4" (362 mm x 362 mm) with 1" (25 mm) radius corners

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®





Installation

- Installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

