

## Iron/Tones® | K-6625

Évier de cuisine à double cuve à montage en sous-surface Smart Divide® de 33 po

### Fonctionnalités

- Largeur minimum d'armoire de base de 838 mm (33 po) pour l'installation sur surface
- Largeur minimum de base d'armoire de 914 mm (36 po) pour l'installation en sous-surface
- Bassins larges/moyens
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- La fonction Smart Divide® offre une cloison de séparation de cuvette abaissée qui augmente la surface de travail et la polyvalence.
- La conception polyvalente permet d'installer la grande cuve à droite ou à gauche



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|     |             |
|-----|-------------|
| 0   | White       |
| FF  | Sea Salt    |
| 96  | Biscuit     |
| NY  | Dune        |
| 95  | Ice Grey    |
| 7   | Black Black |
| TRF | Truffle     |
| 17  | Teal        |
| 34  | Fresh Green |
| 42  | Aspen Green |



## Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Diamètre du trou de drainage:          | 3-7/8" (98 mm)     |
| Largeur minimale de l'armoire de base: | 36" (914 mm)       |
| Configuration du bassin:               | Grand bol à gauche |
| Longueur du bassin gauche:             | 19-1/4" (489 mm)   |
| Largeur du bassin gauche:              | 16" (406 mm)       |
| Profondeur du bassin gauche:           | 9" (229 mm)        |
| Longueur du bassin droit:              | 20-1/16" (510 mm)  |
| Largeur du bassin droit:               | 19-7/16" (494 mm)  |
| Profondeur du bassin droit:            | 9" (229 mm)        |

## Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

## Produits et accessoires recommandés

1411886 Trousse de montage en sous-surface 23 po

K-5137 Grand support d'évier en acier inoxydable, 18 1/4 x 14 3/8 po

K-5139 Petit support d'évier en acier inoxydable, 8 1/4 x 14 3/8 po


K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po





## Installation

- Installation sur surface ou en sous-surface

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit ou un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1 800 4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

