

Tyrrell™ | K-6676

Évier de service à rebord à jets de nettoyage, 21 x 27 1/8 po, montage au sol

Fonctionnalités

- Grande cuvette offrant un volume supérieur
- Siphon de 2 1/2 po plus grand que la majorité des siphons de toilettes résidentielles.
- Les orifices dans la bordure produisent une cascade uniforme gardant les parois du lavabo propres.
- Chasse d'eau par le rebord à action nettoyante
- Raccord supérieur de 1,5 po (38 mm).
- L'évier nécessite une vanne de 5 à 7 gal/chasse (19 à 27 l/chasse) et une pression de service minimale de 25 psi (172 kPa)
- La fonction Siphon Jet procure une chasse d'eau puissante éliminant efficacement le maximum de débris et de déchets.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	1
Diamètre du trou de drainage:	2-5/8" (67 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple

Matériel

- Fabriqué en porcelaine vitrifiée de Grade A afin de fournir un produit durable et non poreux au fini lustré
 - Porcelaine vitrifiée
-


Produits et accessoires recommandés

K-8935 Couvre-rebord en acier inoxydable pour le rebord avant de l'évier Camerton™, 11 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

