

Whitby™ | K-6710

Évier de service en coin à montage au sol

Fonctionnalités

- 28 po L x 28 po La
- Sans orifice de robinet; nécessite un robinet monté au mur
- Protecteur de bordure non compris
- Drain vendu séparément



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage:	2-7/8" (73 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	28-1/8" (714 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	23" (584 mm)
Largeur du bassin:	23" (584 mm)
Profondeur du bassin:	13" (330 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
-


Produits et accessoires recommandés

K-8940 Couvre rebord d'évier en fil métallique recouvert
K-9146 Crépine d'évier de service taraudé pour NPT de 3 po
K-9147 Crépine d'évier de service pour raccord en calfeutrage de 2 po
K-9142 Crépine d'évier de service taraudé pour NPT de 2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage sur le plancher

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

