

Bannon™ | K-6719

Évier de service, au mur ou sur siphon en P, 24 x 20 1/4 po, avec couvre rebord et dossier sans motif

Fonctionnalités

- 24 po (610 mm) x 20-1/4 po (514 mm)
- Dos blanc.
- Comprend un protecteur de bordure pour une durabilité accrue.
- L'extérieur de l'évier est une surface de masse non peinte. Les images soumises sont des photos de clients qui peuvent refléter une modification à l'extérieur, comme la peinture ou la remise en état, et ne plus refléter les éléments bruts du matériau de la fonte comme lors de l'achat
- Cuvette rectangulaire
- Drain et crépine d'évier vendus séparément.
- Sans trop-plein



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage: 3-1/8" (80 mm)

Configuration du bassin: Bol simple

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
-

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-9142 Crépine d'évier de service taraudé pour NPT de 2 po

K-9146 Crépine d'évier de service taraudé pour NPT de 3 po

K-9147 Crépine d'évier de service pour raccord en calfeutrage de 2 po


K-6672 Siphon ajustable pour raccord de tuyau en fer de 2 po

K-6673 Siphon standard ajustable pour raccord de tuyau en fer de 3 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVERTISSEMENT : Risque de blessures. Le protege-rebord a des bords tranchants. Manipuler avec precaution.

IMPORTANT : Ce produit n'est pas destine a être installe dans un environnement résidentiel.

