


K-705140

Trousse d'étanchéité de porte de douche ou de baignoire coulissante pour verre de 3/8 po d'épaisseur

Fonctionnalités

- À utiliser avec certaines portes de douche et de baignoire coulissantes KOHLER® d'une épaisseur de verre de 10 mm (3/8 po) et dont l'espace entre les panneaux est de 12 mm (1/2 po) à 29 mm (1 1/8 po)
- Les joints à bulbe permettent de mieux retenir l'eau entre la porte et le mur
- Les joints à bords repliés ferment l'espace entre les panneaux de porte, ce qui permet de mieux retenir l'eau
- Comprend deux joints d'étanchéité à bords repliés réglables sur place, 1930 mm (76 po) de long
- Comprend deux joints d'étanchéité à bulbe réglables sur place, 1 963,7 mm (77 5/16 po) de long
- Peut être utilisé sur les portes de douche d'une hauteur maximale de 82 po



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

Non applicable

Matériel

- Construction en PVC
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

