

Composed™ | K-706080-L

Porte de douche coulissante, 44 5/8 po à 47 7/8 po l x 78 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

Fonctionnalités

- La conception du rouleau en acier inoxydable exposé élégante permet d'ouvrir et de fermer facilement le panneau coulissant
- Une conception sans cadre qui souligne le verre et crée une apparence épurée et minimaliste
- Le joint magnétique pleine longueur maintient la porte bien fermée pour un excellent confinement d'eau.
- Poignées verticales dos à dos de 292 mm (11,5 po).
- Se coordonne aux autres produits de la collection Composed®.
- La technologie CleanCoat® crée une barrière protectrice qui repousse l'eau, empêche la saleté et les minéraux de s'accumuler et facilite l'élimination des taches d'eau calcaire.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ SHP Bright Polished Silver



Codes/normes

ANSI Z97.1 (Tempered Glass)

CAN/CGSB-12.1

CPSC 16CFR 1201

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Rayon de courbure maximal 3/8" (10 mm)
entre la base et le mur:

Surface plane minimale pour 2-3/4" (70 mm)
le rebord de douche:

Surface plane minimale pour 2-3/4" (70 mm)
le mur de douche:

Poids: 140.27 lbs (63.6 kg)

Matériel

- Sans cadre, porte et panneau en ligne en verre trempé Crystal Clear de 3/8 po (10 mm) d'épaisseur
 - L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion.
-


Articles combinés inclus

- K-706080-FL Porte de douche pivotante, 44 5/8 po à 47 7/8 po l x 78 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
 - K-706080-ML Porte de douche coulissante, 44 5/8 po à 47 7/8 po l x 78 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Hauteur de 1 981 mm (78 po), avec un dégagement supérieur de 1902 mm (74-7/8 po)
- Convient aux ouvertures de 44 5/8 à 47 7/8 po (1133 à 1216 mm) de largeur.
- Réglage de la largeur de 3 3/4 po (95,25 mm)
- Réglage de correction d'aplomb pour une installation simplifiée
- La porte peut être installée avec l'ouverture vers la gauche ou vers la droite pour s'adapter à la disposition de votre salle de bain
- Le produit est expédié dans deux boîtes pour faciliter la manipulation.
- Pour usage résidentiel seulement
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière

- Ne pas utiliser avec les bases de douche en fonte

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 2 032 mm (80 po) pour permettre un dégagement suffisant aux fins d'installation.

