

Revel® | K-707000-L

Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 55 1/2 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

Fonctionnalités

- Mécanisme de guide central pour un coulissement en douceur et silencieux et un nettoyage facile
- Combinaison contemporaine de porte-serviettes et de boutons de tiroir offrant du rangement à l'extérieur de la porte sans empiéter sur l'espace de bain
- Le rail inférieur bas facilite l'entrée et la sortie de l'espace de bain
- Le revêtement en verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les saletés, permettant d'économiser du temps et de protéger les portes de douche dix fois plus longtemps que le CleanCoat original. (Selon les essais internes d'usure et d'abrasion de 2021, avec l'emploi d'un chiffon en microfibre.)
- Verre trempé assurant une meilleure sécurité et durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- SHP Bright Polished Silver
- BNK Anodized Brushed Nickel
- ABZ Anodized Dark Bronze



Codes/normes

ANSI Z97.1 (Tempered Glass)
CAN/CGSB-12.1
CPSC 16CFR 1201

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Rayon de courbure maximal 3/8" (10 mm)
entre la base et le mur:

Surface plane minimale pour 2-1/2" (64 mm)
le rebord de douche:

Surface plane minimale pour 2-1/2" (64 mm)
le mur de douche:

Poids: 81 lbs (36.7 kg)

Matériel

- Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 1/4 po (6 mm) d'épaisseur
-


Technologie

- Conception sans cadre avec le minimum de pièces métalliques facilitant le nettoyage
-

Garantie

Visitez le site [Web](#) pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Réglage de correction d'aplomb pour une installation simplifiée
- Porte de bain coulissante
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Les montants du mur sont fabriqués de plastique clair et peuvent ne pas couvrir les trous de la porte de douche existante.

AVIS : L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 1 473 mm (58 po) pour permettre un dégagement suffisant pour l'installation du rail supérieur sur les montants du mur. L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 1 473 mm (58 po) pour permettre un dégagement suffisant aux fins d'installation.

