

Revel® | K-707556-L

Porte de douche pivotante, 43 1/8 po à 48 po l x 74 po H, avec verre Crystal Clear de 5/16 po d'épaisseur

Fonctionnalités

- Le mécanisme à autofermeture offre une performance supérieure et la sécurité contre les fuites
- Poignée verticale complétant le style contemporain
- Seuil ultrabas facilitant l'entrée et la sortie de la douche
- Le revêtement en verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les saletés, permettant d'économiser du temps et de protéger les portes de douche dix fois plus longtemps que le CleanCoat original. (Selon les essais internes d'usure et d'abrasion de 2021, avec l'emploi d'un chiffon en microfibre.)
- Verre trempé assurant une meilleure sécurité et durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- SHP Bright Polished Silver
- BNK Anodized Brushed Nickel
- ABZ Anodized Dark Bronze



Codes/normes

ANSI Z97.1 (Tempered Glass)

CAN/CGSB-12.1

CPSC 16CFR 1201

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Rayon de courbure maximal 3/8" (10 mm)
entre la base et le mur:

Surface plane minimale pour 2-1/4" (57 mm)
le rebord de douche:

Surface plane minimale pour 2-1/4" (57 mm)
le mur de douche:

Poids: 142.99 lbs (64.9 kg)

Matériel

- Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 5/16 po (8 mm) d'épaisseur.
-


Technologie

- Réglage de largeur maximum
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Réglage de correction d'aplomb pour une installation simplifiée
- La porte peut être installée avec l'ouverture vers la gauche ou vers la droite pour s'adapter à la disposition de votre salle de bain
- Porte de douche pivotante
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière
- Pour usage résidentiel seulement

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Le montant avec gâche est fabriqué de plastique clair et peut ne pas couvrir les trous de la porte de douche existante.

AVIS : L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 2 032 mm (78 po) pour permettre un dégagement suffisant aux fins d'installation.

Ne pas installer cette porte sur des cabines de douche en plastique ou sur des cloisons sèches si un support adéquat n'est pas fourni à l'arrière du mur.

