

## Elate® | K-707607-6G80

Porte de douche coulissante, 50 1/4 po à 53 5/8 po l x 70 1/2 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

### Fonctionnalités

- Une conception sans cadre qui souligne le verre et crée une apparence épurée et minimaliste
- Poignée verticale avec bouton intérieur sur le panneau mobile.
- Le porte-serviette légèrement incurvé offre un espace de rangement intégré sur le panneau fixe.
- Verre trempé assurant une meilleure sécurité et durabilité
- Le revêtement en verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les saletés, permettant d'économiser du temps et de protéger les portes de douche dix fois plus longtemps que le CleanCoat original. (Selon les essais internes d'usure et d'abrasion de 2021, avec l'emploi d'un chiffon en microfibre.)
- Montants muraux lisses et faciles à nettoyer.
- Le joint d'étanchéité pleine longueur du panneau mobile offre un excellent confinement de l'eau.
- Choisissez K-707614-8G80 et passez à une porte de douche haute en verre épais de 5/16 po (8 mm)
- Se coordonne aux autres produits de la collection Elate.
- La configuration de la porte de douche comprend un panneau coulissant et un panneau fixe.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ BL Matte Black



## Codes/normes

ANSI Z97.1 (Tempered Glass)

CAN/CGSB-12.1

CPSC 16CFR 1201

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

Rayon de courbure maximal 1/2" (13 mm)  
entre la base et le mur:

Surface plane minimale pour 2-1/4" (57 mm)  
le rebord de douche:

Surface plane minimale pour 2-7/8" (73 mm)  
le mur de douche:

Poids: 83.49 lbs (37.9 kg)


## Matériel

- Verre trempé givré de 1/4 po (6 mm) d'épaisseur sans cadre avec motif de maille rectangulaire facile à nettoyer imprimé sur la surface
- L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion.

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Installation

- Convient aux ouvertures de 50 1/4 à 53 5/8 po (1 276 à 1 362 mm) de largeur
- 70,5 po (1791 mm) de haut, avec dégagement de tête minimum de 67 11/16 po (1719 mm).
- Réglage de la largeur de 86 mm (3 3/8 po).
- Réglage de correction d'aplomb pour une installation simplifiée
- La porte peut être installée avec l'ouverture vers la gauche ou vers la droite pour s'adapter à la disposition de votre salle de bain
- Pour usage résidentiel seulement
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 73 13/16 po (1 875 mm) pour permettre un dégagement suffisant aux fins d'installation.

