

Elate® | K-707613-8L

Porte de douche coulissante, 75 1/2 po H, avec verre de 5/16 po d'épaisseur

Fonctionnalités

- Une conception sans cadre qui souligne le verre et crée une apparence épurée et minimaliste
- Poignée verticale avec bouton intérieur sur le panneau mobile.
- Le porte-serviette légèrement incurvé offre un espace de rangement intégré sur le panneau fixe.
- Verre trempé assurant une meilleure sécurité et durabilité
- Le revêtement en verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les saletés, permettant d'économiser du temps et de protéger les portes de douche dix fois plus longtemps que le CleanCoat original. (Selon les essais internes d'usure et d'abrasion de 2021, avec l'emploi d'un chiffon en microfibre.)
- Montants muraux lisses et faciles à nettoyer.
- Le joint d'étanchéité pleine longueur du panneau mobile offre un excellent confinement de l'eau.
- Se coordonne aux autres produits de la collection Elate.
- La configuration de la porte de douche comprend un panneau coulissant et un panneau fixe.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

SH	Bright Silver
BL	Matte Black
MX	Matte Nickel



Codes/normes

ANSI Z97.1 (Tempered Glass)

CAN/CGSB-12.1

CPSC 16CFR 1201

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Rayon de courbure maximal 1/2" (13 mm)
entre la base et le mur:

Surface plane minimale pour 2-1/4" (57 mm)
le rebord de douche:

Surface plane minimale pour 2-7/8" (73 mm)
le mur de douche:

Poids: 107.78 lbs (48.9 kg)


Matériel

- Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 5/16 po (8 mm) d'épaisseur.
 - L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion.
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Convient aux ouvertures de 44,25 à 47 5/8 po (1124 à 1210 mm) de largeur.
- 75,5 po (1 918 mm) de haut avec dégagement supérieur minimum de 72 11/16 po (1 846 mm).
- Réglage de la largeur de 86 mm (3 3/8 po).
- Réglage de correction d'aplomb pour une installation simplifiée
- La porte peut être installée avec l'ouverture vers la gauche ou vers la droite pour s'adapter à la disposition de votre salle de bain
- Pour usage résidentiel seulement
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 78 13/16 po (2 002 mm) pour permettre un dégagement suffisant aux fins d'installation.

