

Echelon® | K-707623-8L

Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 55 3/4 po à 59 3/4 po l x 58 1/4 po H, avec verre Crystal Clear de 5/16 po d'épaisseur

Fonctionnalités

- Hauteur de 58 1/4 po (1480 mm), sans restriction de dégagement supérieur
- Une conception sans cadre qui souligne le verre et crée une apparence épurée et minimaliste
- Le support en L novateur maintient le panneau fixe en place et lui procure de la robustesse, tout en ne nuisant pas à l'espace de douches
- Le joint magnétique pleine longueur SealNetik™ maintient la porte bien fermée pour un excellent confinement d'eau
- Montants muraux lisses et faciles à nettoyer.
- Poignées verticales dos à dos de 292 mm (11,5 po).
- Le revêtement en verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les saletés, permettant d'économiser du temps et de protéger les portes de douche dix fois plus longtemps que le CleanCoat original. (Selon les essais internes d'usure et d'abrasion de 2021, avec l'emploi d'un chiffon en microfibre.)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- SHP Bright Polished Silver
- BL Matte Black
- BNK Anodized Brushed Nickel



Codes/normes

ANSI Z97.1 (Tempered Glass)
CAN/CGSB-12.1
CPSC 16CFR 1201

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Rayon de courbure maximal 1/4" (6 mm)
entre la base et le mur:

Surface plane minimale pour 1-3/4" (44 mm)
le rebord de douche:

Surface plane minimale pour 5-1/2" (140 mm)
le mur de douche:

Poids: 120.263 lbs (54.6 kg)


Matériel

- Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 5/16 po (8 mm) d'épaisseur.
 - L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion.
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Convient aux ouvertures de 55 3/4 à 59 3/4 po (1416 à 1518 mm) de largeur
- Nécessite une profondeur de seuil d'au moins 1 3/4 po (44,5 mm)
- Nécessite un mur plat d'au moins 5 1/2 po (140 mm) sur le côté du panneau fixe pour monter le support en L
- Le réglage de correction d'aplomb de 3/8 po (10 mm) de chaque côté facilite l'installation
- La porte peut être installée avec l'ouverture vers la gauche ou vers la droite pour s'adapter à la disposition de votre salle de bain
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière
- Pour usage résidentiel seulement

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 1 514 mm (59 5/8 po) pour permettre un dégagement suffisant aux fins d'installation.

