

Clearflo | K-7214

Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC

Fonctionnalités

- Pour baignoires avec profondeur de 14 po à 21 po (356 mm à 533 mm) du centre de l'orifice de sortie du trop-plein au centre de l'orifice de sortie du drain
- Câble externe de 27 po (686 mm).
- Aucune tringlerie interne, réduisant le risque d'obturation
- Tuyau en PVC vendu séparément



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

ASME A112.18.2/CSA B125.2

Matériel

- Bouchon et poignée de contrôle de construction métallique
-

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Connexion rotative réglable pour une installation facile.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
La longueur combinée du tuyau vertical et horizontal après découpe pour l'installation de la baignoire doit être égale à ou inférieure à 25 po (635 mm).

