

Awaken® G110 | K-72415-H

Douchette à quatre fonctions, 5,7 °l/min (1,5 °gal/min)

Fonctionnalités

- Douchette au design contemporain.
- Trois fonctions de pulvérisation et un arrêt non positif conforme ADA
- Le jet à diffusion large produit une pulvérisation englobante pour l'utilisation quotidienne
- La pulvérisation de jets abondants intenses diffuse un jet puissant idéal pour éliminer le shampooing des cheveux
- La pulvérisation ciblée et vigoureuse produit un jet destiné à soulager les muscles endoloris ou à servir au nettoyage
- La mini-manette permet de passer doucement d'un jet à l'autre
- Les buses de pulvérisation recouvrent entièrement le pommeau de douche
- La combinaison d'équilibre, de poids, de prise et d'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximum de 5,7 l/min (1,5 gal/min)
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.
- La fonction de pause interrompt temporairement le débit pour économiser l'eau pendant que vous vous savonnez, vous rasez ou vous lavez les cheveux.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

IMPORTANT : Ce produit est conforme à la loi américaine sur les personnes handicapées (ADA) et à la norme ICC A117.1 (en particulier la section 608.5) s'il est correctement installé avec un adaptateur permettant une fermeture non positive. Veuillez consulter l'adaptateur de tuyau pour douchette KOHLER Statement® ADA dans la section des produits recommandés.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Produits et accessoires requis

- K-8593 Tuyau de douche métallique, 72 po
- ou
- K-9514 Tuyau de douche métallique, 60 po
- ou
- K-45981 Tuyau flexible rubané, 72 po
- ou
- K-45982 Tuyau flexible rubané, 60 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la douchette: 1.5 gpm (5.7 l/min)


Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- Support ou glissière requis pour l'installation murale
- Support de montage en surface requis pour l'installation en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les codes de plomberie exigent l'installation de clapets de non-retour approuvés en ligne vers les douchettes.

Consulter les agents de plomberie locaux compétents.

Les codes de plomberie exigent qu'un reniflard atmosphérique (comme le modèle K-9660 de Kohler) soit installé en ligne avec les douchettes. Consulter les agents de plomberie locaux compétents.

