

Awaken® B110 | K-72425-G

Pomme de douche à trois fonctions, 6,6 l/min (1,75 gal/min)

Fonctionnalités

- La pomme de douche intègre un design transitionnel, inspiré de la nature
- Le pulvérisateur évolué offre trois options : diffusion large, jets abondants ou pulvérisation ciblée et vigoureuse
- Le jet à diffusion large produit une pulvérisation englobante pour l'utilisation quotidienne
- La pulvérisation de jets abondants intenses diffuse un jet puissant idéal pour éliminer le shampooing des cheveux
- La pulvérisation ciblée et vigoureuse produit un jet destiné à soulager les muscles endoloris ou à servir au nettoyage
- La mini-manette simple permet de passer facilement d'un jet à l'autre.
- Les buses de pulvérisation recouvrent entièrement le pommeau de douche
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximum de 6,6 l/min (1,75 gal/min).
- Raccord 1/2 po NPT
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |



Codes/normes



ASME A112.18.1/CSA B125.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 1.75 gpm (6.6 l/min)
pomme de douche:

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

